

**Artikelnummer:** 138302

**Kurzbeschreibung:** Stellingwagen GMa'-HLING G-®-Rack E 2801, geperforeerd, tot 300 kg, 6 etages, voor 18 magazijnbakken



**Langbeschreibung:** Regaalwagen GMa'-HLING G-®-Rack E 2801, openingen in wanden, tot 300 kg, met 5 of 6 etages, diverse uitvoeringen: De rekkenwagen G-®-Rack E 2801 van GMa'-HLING is bij uitstek geschikt voor het transport van open opbergbakken in de werkomgeving van ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, hotels, apotheken en de farmaceutische industrie. Het robuuste model van staal en aluminium, met geperforeerde wanden en ontworpen voor een maximale belasting van 300 kg, is verkrijgbaar met 5 of 6 legborden. U kunt ook kiezen tussen verschillende ontwerpen voor een verschillend aantal open frontale opbergbakken. De legborden, elk met een hoogte van 230 mm en een volledig draagvermogen tot 100 kg, bieden een uitstekend overzicht en snelle toegang tot de lading. Deze zijn ook stevig aan de trolley gelast en vormen even hoge planken met opstaande randen aan de zijkanten en achterkant voor maximale transportveiligheid. Dankzij de 4 hoogwaardige zwenkwielen kan de G-®-Rack E 2801 met 3 jaar garantie eenvoudig worden verplaatst naar de plaats waar hij nodig is. De bediening is comfortabel, zelfs bij volledige belading. Twee van de wielen kunnen worden vergrendeld voor optimale stabiliteit. De wielen zijn uitgerust met slijtvaste massief rubberen banden, rollagers en schroefdraadbeschermers. De chassisbalk van de gedemonteerde G-®-Rack E 2801 rekkenwagen van GMa'-HLING is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De frontale kolommen van 25 x 25 mm dik aluminium vierkant profiel zorgen voor stabiliteit en bieden de gebruiker tegelijkertijd de perfecte grip voor het duwen of trekken van de trolley. Omdat er een volledig omtrek- en slijtvaste PVC-schokdemper op de onderste plank ligt, absorbeert de schapentrolley zonder problemen lichtere schokken.

**Meer details:**

- Legbordkarretje voor het transporteren van open frontale opslagbakken met afmetingen 500 x 300 x 200 mm
- Ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeghuizen of de farmaceutische industrie
- Stevig gelaste legborden vormen gelijke legborden met verhoogde zijkanten en achterzijden
- Robuuste, frontale kolommen van 25 x 25 mm vierkant aluminium profiel worden ook gebruikt voor het schuiven
- Chassisbalk van gegalvaniseerd staal
- Met 4 zwenkwielen (waarvan 2 vergrendelbaar) met een diameter van 160 mm elk en verzinkt stalen wielkasten, massief rubber banden
- Circumferentia'«le, blauwe PVC schokdemper aan de onderrand van de auto
- Naar keuze met 5 of 6 verdiepingen
- Verkrijgbaar in verschillende versies voor verschillende capaciteiten van open frontbakken
- Hoogte plank: 230 mm per stuk
- Maximaal draagvermogen: 100 kg per stuk
- Maximaal totaal hefvermogen: 300 kg per stuk
- Materiaal: gegalvaniseerd staal en aluminium
- Kleur: elke aluminiumkleurig
- Levering wordt gedemonteerd
- 3 jaar garantie

