

Artikelnummer: 401358

Kurzbeschreibung: Opbouwframe met giek, Basistafel
STANDAARD werktafel/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1500
mm, waterblauw

Langbeschreibung: Opbouwframe met giek, basistafel
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI:
Het Manuflex-opbouwframe met giek biedt een bruikbare hoogte
van 1500 mm. Het Manuflex opbouwportaal is geschikt voor de
basistafels van de serie Universal Standard en Professional
Standard. Deze uitvoering van het Manuflex-opbouwframe met giek is geschikt voor alle
basistafels van de serie Universal Standard en Professional Standard series. Het
opbouwframe bestaat uit twee bovenbouwprofielen met bevestigingsbeslag, een
kruisstabilisatiebalk, twee gieken en een rail. Het Manuflex-opbouwframe biedt een
bruikbare hoogte van 1500 mm, de diepte van de giek is 350 mm. Het opbouwframe heeft
een diepte van 55 mm met een breedte van 60 mm. In totaal kan het opbouwframe met
120 kg belast worden, de giek biedt een draagvermogen van 40 kg. Het hoogwaardige,
gepoedercoate Manuflex-opbouwportaal is gemaakt van 30 mm geperforeerd profielstaal
aan drie zijden. De afzonderlijke componenten kunnen in een rooster van 30 mm in de
hoogte worden veresteld. Hierdoor kunt u de geperforeerde platen of opbergconsole's voor
het opbergen van gereedschap en toestellen individueel instellen. Meer details: Voor het
gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een
inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of
werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm
(afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale
hoogte: 2100 mm Voor inpaktafels van de systemen Universal Standard en Professional
Standard met diepte 700 mm 2 opbouwprofielen incl. bevestigingsbeslag, een
kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van
profielstaal geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30
mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg Draagvermogen giek: 40 kg Diepte
railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te
kiezen

