


## Ogranicznik zaciskowy przesuwny do profili

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Korpus aluminiowy.

Komponenty metalowe ze stali.

Komponenty z tworzywa sztucznego z PA6.

#### Wersja:

Korpus anodyzowany w kolorze naturalnym.

Komponenty metalowe chromianowane na niebiesko.


#### Wskazówka:

Regulowany ogranicznik do systemów profilowych typu B, typu I i rowków teowych wg DIN 650. Zaciskanie następuje poprzez obrócenie pokrętła gwiazdowego.


Sprężynujące kołki gwintowane zapewniają łatwe przesuwanie ogranicznika po zwolnieniu, bez wychylania nakrętki do rowków.

## Ogranicznik zaciskowy przesuwny do profili

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki



Przegląd artykułów

### Ogranicznik zaciskowy przesuwny do profili rowkowych

Nr Zamówienia	D	D1	D2	H	H1	L
K1214.064040	40	M6	32	60	40	7

