

Stroomkabel Schuko - IEC320-C19 16A/250V, zwart, 2,0 m

Art.nr.	19.08.1552
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.1552
EAN (een stuk)	7611990197187



Kabel vaak gebruikt voor UPS vanaf 3000 VA en voor het verbinden van bladeservers.

- Aansluitkabel 16 A met IEC320 C19 Female en Schuko plug, haaks
- Kabel: H05VV-F 3G1.5 3x 1,5 mm²
- Nominale gegevens: 250 VAC / 16 A
- Kleur: zwart

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spanningssterkte	3600W
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1,5mm ²
Aantal aders	3

Kant 1 omschrijving	Schuko
Kant 1 connector Type	Schuko
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	40 mm
Kant 2 omschrijving	IEC
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Type connector kant 1	3P. German, CEE 7/7
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female