

TRANSPORTWAGEN

Bereit für alle Transportaufgaben.

In der professionellen Küche und in der Gemeinschaftsverpflegung muss vieles hin- und hergebracht werden. Dafür leisten unsere Transportwagen ganze Arbeit. Ganz gleich welche Anforderungen gestellt werden, wir haben mit einem vielfältigen Produktprogramm die passende Antwort darauf. Ein paar Beispiele sehen Sie hier.



Löffelwagen

Allzeit bereit für Kochlöffel, Rührer und weitere Utensilien.



Der Wagen für die Körbe: Auf den Korb-Transportwagen passen die gängigsten Größen, die sicher auf der Plattform gestapelt werden können.



Der Wagen für den Alltag: Der Vorrats- und Abfallbehälter ist immer da, wo man ihn braucht.



Plattformwagen

Universell einsetzbar für schwere Stapelware.

Transportwagen

Gewürzwagen	124
Löffelwagen	124
Tellerwagen	124
Bestecktauchwagen	125
Plattformwagen	125
Korb-Transportwagen	126
Kartoffel- und Gemüsewaschwagen	126
Besteck- und Tablettwagen	127
Vorrats-/Abfallbehälter	128
Vorratswagen	128
Rollhocker	128
Allzweckwagen	128
Zubehör für Transportwagen	129



Der Wagen für den feinen Geschmack: Mit dem Gewürzwagen fahren Gewürze, Öl und Essig sicher von einem Ort zum anderen.



Besteck- und Tablettwagen:
Perfekt organisiert – oben Besteck, unten Tablett.

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Gewürzwagen und Zubehör

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	GWL 8 x 6 Gewürzwagen, geschlossene Ausführung, inkl. kompl. Bestückung: 3 Gewürzbehälter GWB 1/6-150, 4 Gewürzdosen, 3 Kippladenflächen inkl. Kusto-Behälter, Gewürzschubladen mit Teleskopauszügen, rückseitige Gale- rien mit Platz für 8 Gewürzflaschen	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 358 (295 195)	
	GW 8 x 5-2 Gewürzwagen, Kapazität: 8 Gewürzdosen, 8 Gewürzbehälter GWB 1/6-150 (Bestü- ckung nicht im Lieferumfang enthalten)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	569 790 (295 196)	
				Stahl, verzinkt	565 770 (295 195)	
				Stahl, verzinkt	550 008 (295 196)	

Löffelwagen

	LW 8 x 5-2 Löffelwagen mit 11 unterschiedlich großen, runden Aussparungen im oberen Bord zur Aufnahme von großen Schöpflöffeln, Schneebeesen etc., inkl. beidseitiger Galerie zum Einhängen von Kleinteilen, inkl. zusätzlicher Hängeleiste für Löffel, Fleischgabeln etc.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	569 791 (295 197)	
				Stahl, verzinkt	565 775 (295 197)	

Tellerwagen


	TWH 1 Tellerwagen komplett aus CNS 18/10, inkl. 2 einhängbaren Trenngittern zur Einstellung auf die jeweilige Tellergröße, einseitig beschickbar, mit nach unten schiebbarer Kippschutz- tür, passend für Teller bis max. ø 26 cm, Fassungsvermögen: ca. 150 Teller	984 x 439 x 755 mm	13,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	564 356	
				Kunststoff *		

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Bestecktauchwagen

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	BTW 9 x 7 Bestecktauchwagen beheizt (+30 °C bis +85 °C), Inhalt: ca. 70 l , unterfahrbar Anschlusswert: 220–240 V/50–60 Hz/1,4 kW	936 x 714 x 623 mm Innenmaß: 630 x 510 x 220 mm	30 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Kunststoff *	573 964 (375 941)	

Plattformwagen

	PFWS 8 x 5 Plattformwagen mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 800 x 500 mm	901 x 601 x 900 mm Plattformhöhe: 300 mm	12,0 kg 120,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
				Kunststoff *	574 932 (383 484)	
				Stahl, verzinkt	574 933 (383 484)	
	PFWP 10 x 6 Plattformwagen mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 1020 x 620 mm	1098 x 698 x 941 mm Plattformhöhe: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm	572 336 (364 499)	
	BTT 8 x 6 Plattformwagen glatt, Plattformgröße: 500 x 700 mm	605 x 780 x 840 mm Plattformhöhe: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 329 (364 501)	
				Stahl, verzinkt	572 330 (364 501)	
	BTT 10 x 8 Plattformwagen glatt, Plattformgröße: 940 x 700 mm	1045 x 780 x 840 mm Plattformhöhe: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 327 (364 498)	
				Stahl, verzinkt	572 328 (364 498)	

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Korb-Transportwagen

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	KWT 5 x 6 Korb-Transportwagen, passend für Geschirrkörbe 500 x 500 mm oder 508 x 508 mm	660 x 580 x 900 mm Plattformhöhe: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 331 (364 491)	
	Stahl, verzinkt	572 332 (364 491)				
	KWT 5 x 7 Korb-Transportwagen, passend für Geschirrkörbe 650 x 530 mm	810 x 610 x 900 mm Plattformhöhe: 275 mm	11,0 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Kunststoff *				572 333 (364 492)		
Stahl, verzinkt				572 334 (364 492)		

Kartoffel- und Gemüsewaschwagen

	KWA 100 Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt ca. 100 l	810 x 620 x 465 mm Innenmaß: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 363 (295 200)	
	Stahl, verzinkt	565 768 (295 200)				
	KWA 160 Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt ca. 160 l	810 x 620 x 555 mm Innenmaß: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Kunststoff *				572 364 (295 201)		
Stahl, verzinkt				555 809 (295 201)		
	KWAF 100 Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt ca. 100 l	810 x 620 x 750 mm Innenmaß: 750 x 560 x 300 mm	18,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
				Kunststoff *	572 365 (295 202)	
	Stahl, verzinkt	565 766 (295 202)				
	KWAF 160 Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt ca. 160 l	810 x 620 x 750 mm Innenmaß: 750 x 560 x 390 mm	21,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Kunststoff *				572 366 (295 203)		
Stahl, verzinkt	565 767 (295 203)					

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- * Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



Besteck- und Tablettwagen

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm) Kapazität	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.		
	BT 400 Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 1 CNS-Servietenspender für Größe 125 x 90 mm	900 x 600 x 1270 mm	24,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller				
		ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile				Kunststoff *	572 361 (295 198)	
		Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	566 316 (295 198)	
		BT 400 Kids Ausführung wie Modell darüber aber in reduzierter Höhe für Kinderverpflegung	900 x 600 x 1060 mm	23,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
			ca. 70 Tablett und ca. 500 Besteckteile				Kunststoff *	574 832 (295 198)
			Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	574 833 (295 198)
	BT 400 Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung	900 x 600 x 1270 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller				
		ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile				Kunststoff *	573 414 (295 198)	
		Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	573 415 (295 198)	
		BT 400 Kids Ausführung wie Modell darüber aber in reduzierter Höhe für Kinderverpflegung	900 x 600 x 1060 mm	20,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
			ca. 70 Tablett und ca. 500 Besteckteile				Kunststoff *	574 834 (295 198)
			Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	574 835 (295 198)
	BT 800 Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 2 CNS-Servietenspender für Größe 125 x 90 mm	900 x 600 x 1485 mm	41,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller				
		ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile				Kunststoff *	572 362 (295 199)	
		Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	566 315 (295 199)	
	BT 800 Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung	900 x 600 x 1485 mm	35,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller				
		ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile				Kunststoff *	573 416 (295 199)	
		Bordmaß: 775 x 521 mm				Stahl, verzinkt	573 417 (295 199)	
Alle BT 800 optional auch in Kids-Ausführung mit einer Gesamthöhe von 1280 mm erhältlich								
						auf Anfrage		

Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl



Vorrats-/Abfallbehälter und Zubehör

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 75 mm	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	VBR 400 Vorrats-/Abfallbehälter, Inhalt 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		565 909	
	D 400 Deckel mit Hängevorrichtung zum Einhängen des Deckels am Behälterrand oder an den Griffen	ø 430 mm	2,0 kg		565 910	
	FUS 400 Fahrgestell	Höhe: 100 mm	2,0 kg	4 Lenkrollen, Stahl, verzinkt	572 367	
	VBR 400 K Komplett-Behälter, inkl. Deckel und Fahrgestell	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 Lenkrollen, Stahl, verzinkt	565 913	

Vorratswagen

	VB 75 Vorratswagen inkl. abnehmbarem Scharnierdeckel, halbseitig aufklappbar, Inhalt: 75 l (empfohlen) 90 l (bei Maximalbefüllung)	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	564 882	
--	---	--------------------	---------	--	----------------	--

Rollhocker

	ROHO 5 x 5 Rollhocker mit glatter Abdeckung, umlaufend 30 mm abgekantet, zusätzliche Querverstrebung	450 x 450 x 480 mm	6,5 kg/ 150,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	572 370	
--	---	--------------------	---------------------	--	----------------	--

Allzweckwagen


	AZWA 5 x 5 Allzweckwagen mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand Bordmaß: 505 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	556 x 556 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	569 612	
	AZWA 8 x 5 Allzweckwagen mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand Bordmaß: 805 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	856 x 556 x 800 mm	10,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	569 613	

Zubehör für Transportwagen


Gewürzbehälter/-dose

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr. (Basismodell)	Preis in € ohne MwSt.
 <p>Gewürzbehälter GWB 1/6-150</p>	<p>Gewürzbehälter GWB 1/6-150 aus CNS 18/10 mit klappbarem Plexiglasdeckel</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)</p>	<p>550 501</p>	
 <p>Gewürzdose</p>	<p>Gewürzdose aus Kunststoff rund, ø 100 mm, Höhe 180 mm, mit klappbarer Schütze</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)</p>	<p>145 423</p>	


Gastronorm-Kocheinsatz

 <p>G-KEN G 1/1-195</p>	<p>Gastronorm-Kocheinsatz G-KEN G 1/1-195 Tiefe: 195 mm</p>	<p>alle KWA und KWAf (Kartoffel- und Gemüsewaschwagen)</p>	<p>550 973</p>	
---	---	--	-----------------------	--

Zusätzliches Bord

<p>ohne Abbildung</p>	<p>Zusätzliches Bord</p>	<p>BT 400 (Besteck- und Tablettwagen)</p>		
-----------------------	---------------------------------	---	---	--

Besteckbehälter

 <p>Besteckbehälter</p>	<p>Besteckbehälter aus CNS GN 1/4-150 mit schrägem Boden und halbseitig klappbarem Plexiglasdeckel zum Einsetzen und Aufstellen, Maße (L x B x H): 265 x 162 x 150 mm</p>	<p>BT 400/800 (Besteck- und Tablettwagen)</p>	<p>565 786</p>	
--	--	---	-----------------------	--