Ständer für Kragarmregal

Höhe x Tiefe 2480 x 920 mm, Traglast je Ständer 2800 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 130913







System-Kragarmregal

Bauteil - Ständer

Ständer für Kragarmregal

- Stecksystem
- Höhe x Tiefe 2480 x 920 mm
- Traglast je Ständer 2800 kg
- Nutzung beidseitig
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- warmgewalzte Profile
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebungen einschließlich der Spannschlösser

Technische Details Möbeltyp Regal Tiefe 920 mm Regaltyp Kragarmregal Traglast pro Ständer 2800 kg

Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Material Verarbeitung	Profil warmgewalzt
Bauteil	Ständer	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Nutzung	beidseitig	Lieferumfang	Dübel, Diagonalverstrebungen inkl. Spannschlösser
Höhe	2480 mm	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Nutztiefe	400 mm	Gewicht	33,25 kg

7ubobör	•	
Zubehör		Abrolleicherung für Ständerfuß Eür Kraggregrege auf Eür Ständerfuß Hähe / Organ Aug
101658	-	Abrollsicherung für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
101659		Abrollsicherung für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
130968	X	Diagonalverstrebung für Kragarmregal, Für jedes fünfte Regalfeld, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
130979		Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 400 mm, Traglast je Arm 220 kg, Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
131042		Abrollsicherung für Kragarm, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131053		Abrollsicherung für Kragarm, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131086	~	Aufhängung für Rohrkragarme für Kragarmregal, Traglast 180 kg
157705		Fachboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1056 x 400 mm, Für eine Fachlast von 220 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
157738		Sockelboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1045 x 400 mm, Für eine Fachlast von 460 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
720462		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1056 mm, Aus Stahl
720473		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1247 mm, Aus Stahl

Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 400 mm, Für eine Fachlast von 60 kg



Dazu passt auch			
203501	A	Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium	
404924	1	Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung	
505144		Bodenmarkiergerät für Markierband	
524978	I	Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm	