

VarIT 501 Répartiteur mural "400" 9U, 530x600x400mm

Numéro d'article 26.51.4300
Constructeur apraNET
Référence constructeur 501-409-02



Le répartiteur mural VarIT 501 a été conçu pour une utilisation flexible tant dans les bureaux qu'en milieu industriel.

- Accès optimisé grâce aux éléments amovibles
- Cadre soudé très solide
- Disponible en version porte ou capot en verre
- Toit pré-perforé pour la mise en place de ventilation ou de passe-câbles
- RAL 7035 (gris clair)
- Assemblage flexible, nombreux accessoires

Comprend:

- 1x boîtier, profondeur = 400 mm
- 1 paire de profilés 19" installés à l'avant
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 porte arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher (avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)

Caractéristiques techniques

Constructeur	apraNET
Groupe de produits	Armoires 19"-/10"

Types de produits	Armoire murales
Couleur	RAL 7035 gris clair
Armoire pour serveur	non
Unité de hauteur UH	9
Socle	non
Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	530 x 600 x 400 mm
Profondeur utile en mm	300
Type de protection IP	20
Face	Porte en verre avec cadre
Dos	Paroi
Paroi latérale	Paroi
Plan de 19	avant
Toit	Passage de câbles possible
Sol	fermé
Kit de mise à la terre monté	oui
Ventilateur adaptable	oui
Couleur (bâti)	RAL 7035 gris clair
Couleur (enveloppe)	RAL 7035 gris clair
Hauteur	530 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	400 mm
Hauteur du colis	560 mm
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	630 mm
Poids du paquet	38 kg