

Artikelnummer: 129768

Kurzbeschreibung: Doppelstirnwagen, 1600 x 800, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Doppelstirnwagen, 1600 x 800, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1600 x 800 mm

Au ssenma sse: 1770 x 800 mm

990 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 62 kg

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Schiebegriffhöhe:

Rad a'Ëœ: 200 in mm



EAN/GTIN: 4250448501041