

## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Weiß KG33VVWEA



### Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh – die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	228 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	195 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1760 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	65.1 kg
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Freistehend



## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Weiß KG33VVWEA

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 195 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 228 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

#### Gefriereteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 176 x 60  
cm, Weiß  
KG33VVWEA**

Maßzeichnungen

