



Lampe LED CLASSIC A, culot: E27, clair

Remplacement facile d'ampoules standards - consommation d'énergie très basse!

- **classe d'efficacité énergétique:** D / E
- **durée de vie:** allant à 15.000 heures
- **forme:** poire
- **modèle: clair** • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **dimmable:** non • **tension:** 220-240 V
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni de rayons UV ni infrarouge proche dans l'éclairage
- moindre dégagement de chaleur face au produit de référence standard • fonctionnement sans faute même sous de basses températures


Exemples d'utilisation: - utilisation dans le ménage

- éclairage général


- utilisation à l'extérieur uniquement avec des lampes externes (minimum IP65)




Visuel de référence: Lampe LED CLASSIC A, clair



Label d'efficacité énergétique 63002139



Label d'efficacité énergétique 63002140



Label d'efficacité énergétique 63002145

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
4,0 watts	40 watts	470 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	4,0 kWh / 1.000h	E	60 mm	105 mm	069697	63002139
6,5 watts	60 watts	806 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	7,0 kWh / 1.000h	E	60 mm	105 mm	062582	63002140
7,5 Watt	75 Watt	1.055 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	8,00 kWh / 1.000h	D	60 mm	105 mm	062186	63002145