

uvex

uvex 1 x-craft pro - Chaussure basse S1PL

- soutien et flexibilité garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée à l'avant-pied
- la semelle intermédiaire i-PUREnrj planet assure une restitution efficace de l'énergie, avec 15 % de regranulat
- en matière de confort, de sportivité et d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft est tout simplement the next level

Caractéristiques générales :

- chaussure de sécurité S1 PL sportive et particulièrement légère
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée en matériaux synthétiques
- l'ensemble des matériaux de la semelle est exempt de silicones, de plastifiants ou autres substances perturbant le mouillage de la peinture
- lacets élastiques adaptables individuellement avec blocage rapide

Caractéristiques de protection :

- semelle intermédiaire amortissante à restitution d'énergie uvex i-PUREnrj planet
- semelle externe uvex xtended grip planet TPU résistante à l'abrasion
- embout en mousse de polyuréthane
- renfort de talon en mousse de polyuréthane
- protection des orteils 100% non métallique
- protection anti-perforation flexible en tissu
- certifié ESD

Caractéristiques de confort :

- tige en PUtek résistante, robuste et flexible à l'avant-pied
- ripstop respirant, léger et résistant à la déchirure
- doublure respirante en Distance-Mesh
- pointures 35-40 fabriquées sur gabarit féminin
- **largeur** : 11
- **fermeture** : lacets élastiques
- **matériau extérieur** : tissu/ripstop - **matériau intérieur** : doublure en Distance-Mesh

Exemples d'utilisation :

- utilisation légère dans l'artisanat, l'industrie et la logistique



uvex 1 x-craft pro



uvex 1 x-craft pro, vue de profil



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Matière	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
x-craft pro Chaussure basse S1 PL	pointure : 35	tissu	noir		6800235	6300552
	pointure : 36	tissu	noir		6800236	6300553
	pointure : 37	tissu	noir		6800237	6300554
	pointure : 38	tissu	noir		6800238	6300555
	pointure : 39	tissu	noir		6800239	6300556
	pointure : 40	tissu	noir		6800240	6300557
	pointure : 41	tissu	noir		6800241	6300558
	pointure : 42	tissu	noir		6800242	6300559
	pointure : 43	tissu	noir		6800243	6300560
	pointure : 44	tissu	noir		6800244	6300561
	pointure : 45	tissu	noir		6800245	6300562
	pointure : 46	tissu	noir		6800246	6300563
	pointure : 47	tissu	noir		6800247	6300564
	pointure : 48	tissu	noir		6800248	6300565
	pointure : 49	tissu	noir		6800249	6300566
	pointure : 50	tissu	noir		6800250	6300567
	pointure : 51	tissu	noir		6800251	6300568
	pointure : 52	tissu	noir		6800252	6300569