



## Rollhocker, aus Metall

- superleicht
- aus gezogenem Stahlblech
- Oberfläche ist pulverbeschichtet und somit blei- und cadmiumfrei
- beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen
- mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden
- bei Belastung steht er unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring
- Stufen sind trittsicher mit einem rutschfesten Gummibelag
- die Montage erfolgt sekundenschnell - Oberteil und Unterteil einfach zusammenstecken (kein Werkzeug erforderlich)
- Höhe unbelastet: 440 mm, Höhe belastet: 430 mm
- Durchmesser: oben 295 mm / unten 435 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 4,9 kg
- DIN 4569

### Anwendungsbeispiele:

- im Haushalt, zum Putzen oder Gardinen abnehmen
- für hohe Regale und Schränke im Büro, Lager, Archiv und Ladengeschäft



Rollhocker, blau



Rollhocker, grau



Rollhocker, lichtgrau



Rollhocker, rot



Rollhocker, schwarz



Detailansicht: auf 3 Federn gelagerte Gleitrollen



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Rollhocker	aus Metall	150 kg	blau (RAL 5002)	212 103	62008953
		150 kg	grau (RAL 7012)	212 112	62008954
	aus Metall	150 kg	lichtgrau (RAL 7035)	212 137	62008952
		150 kg	rot (RAL 3000)	212 102	62008951
	aus Metall	150 kg	schwarz (RAL 9005)	212 101	62008950
Zubehör: Ersatzrollen für Rollhocker	aus Kunststoff			0201801	62213100