

Max. Förderhöhe:
14 m

Max. Durchfluss:
11 m³/h

Sanifos 110

Pumpstation, 1 Pumpe

ANWENDUNGEN

- Grauwasser, Schwarzwasser
- Entsorgung von Abwasser aus Einfamilienhäusern
- Zur Installation innerhalb oder außerhalb des Gebäudes*

PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung
- Einfache Installation: vormontierte Hydraulik
- Schneidwerk Pro X K2
- 4 Einlässe
- Einfache Handhabung: verschraubte Fußgängerschutzabdeckung
- Automatischer Pumpenbetrieb
- Schwimmerschalter
- Kugelhahn und Rückschlagklappe optional erhältlich



*Bei der Installation im Außenbereich ist ein frostsicherer Einbau sicher zu stellen!

LIEFERUMFANG


Sanipump GR

Abwassertauchpumpe für Grau- und Schwarzwasser
Beschreibung siehe Seite 118




- 1 Sanipump GR
- PVC-Rohre
- Fußgängerschutzabdeckung

ZULAUF/ABLAUF



PUMPENKENNLINIE



TECHNISCHE DATEN

Sanifos	110
Anzahl der Pumpen	1
Materialien	
Schacht	PE
Rohre	PVC
Elektrische Eigenschaften	
Eigenschaften der Pumpe (s. Seite 118)	
Hydraulik	
H max. (m)	14
Durchfluss max. (m ³ /h)	11
Einlässe Außen-Ø (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Druckleitung Außen-Ø (mm)	50
Entlüftung Außen-Ø (mm)	75
Gesamtvolumen (l)	110
Nutzvolumen (l)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	320/120
Zulauftiefen min. (mm)	182
Radtyp	Schneidrad
Schaltungsart	Schwimmer
Kennzeichnung und Logistik	
Anlagengewicht (kg)	40
GTIN-Code	3308815074993
Artikelnummer	SF110

ZUBEHÖR (optional)

Druckleitungsset Sanifos 110



Artikelnummer:
KITEVACSANIFOS110

ABMESSUNGEN

