

**stumpf**

## armoire à tiroirs

ST 410

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 12 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118187



## stumpf Armoire à tiroirs ST 410

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec fenêtre transparente pour inscription
- 12 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 8x100 mm/4x200 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1000 mm	blocage d'extension	oui
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre de tiroirs	12 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	8x100 mm/4x200 mm	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	35 kg	roulant	non
glissière tiroir	sur glissière à galets	garantie	5 années
extension tiroir	80 %	Poids	87,2 kg
champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription		