

Cascao Roue encastrable

force 100 kg, avec bandage TPE,
diamètre 100 mm, moyeu avec
palier lisse, longueur moyeu 40 mm,
jante en polypropylène

Numéro d'article: 243532



Roue encastrable

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	40 mm
Ø de roue	100 mm	Poids	0,16 kg

