

Moravia arceau pour cycles CITY GILA

MORAVIA
kompetent und fair


hauteur x longueur x profondeur
1200 x 800 x 70 mm, En acier
galvanisé à chaud, structure en
acier plat, équipé de Avec tube
coudé, à sceller

Numéro d'article: 254238



arceau pour cycles





- hauteur x longueur x profondeur 1200 x 800 x 70 mm
- En acier galvanisé à chaud
- utilisation double face
- structure en acier plat
- équipé de Avec tube coudé
- à sceller



Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	forme de tube	acier plat
type de supports cycles	arceau pour cycles	équipement montant	tube coudé
hauteur	1200 mm	type de fixation	à sceller
longueur	800 mm	matériau	acier
profondeur	70 mm	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	double face	Poids	26 kg

Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif