

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties

Numéro d'article: 863583



Bac gerbable norme Europe

avec couvercle rabattable à charnières

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein

capacité	25 l	charge	30 kg
hauteur	270 mm	capacité de gerbage	250 kg
longueur	400 mm	couvercle	oui
largeur	300 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,88 kg

Accessoires

863801



plombs, pour bac gerbable norme Europe

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique