

fetra servante d'atelier

force 150 kg, plateau longueur x largeur 605 x 405 mm, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme droit, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 720 - 995 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 911336



fetra
Transportgeräte



fetra Servante d'atelier

Force 150 kg

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme droit
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 720 - 995 mm
- niveaux réglables au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire

- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	75 mm
type de chariot	servante d'atelier	roulement	palier lisse
charge	150 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	605 mm	matériau	acier
largeur de plateau	405 mm	matériau de finition	soudé
nombre de plateaux	1 pièce	livraison	démonté
alignement de niveaux	droit	norme européenne	non
hauteur	720-995 mm	rehausses	aucune
tablette réglable au pas	25 mm	équipement chariot	sans équipement
type de niveau	panneau en acier	rabattable	non
matériau de plateforme	acier	disposition des roues	rectangulaire
équipement de plateforme	rebord antichute	surface	finition peinture époxy
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins	Poids	15 kg
pneumatique	TPE		