

haaga 477 Profi

Best.-Nr. 095325

Ausstattung

- **Turbo-Kehrsystem = doppelte Kehrleistung**
 Das Tellerbesen-System wird durch eine dahinterliegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert. Dadurch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt. Auch der feinste Schmutz wird dadurch aufgenommen.
- **iSweep:** Formschlüssige Konstruktion und selbstschmierende Materialien sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Antriebskupplung. Zusätzlich Getriebschutz.
- Die **seitliche Führungsrolle** ermöglicht randnahes Kehren entlang von Randsteinen oder Wänden und schützt sowohl diese Flächen als auch die Maschine vor Beschädigungen oder Kratzern.
- Durch die überstehenden Tellerbesen und den **einstellbaren Niederhalter**, der die Borsten zusätzlich nach unten drückt, kehrt man Schmutz aus jeder Ecke.
- **Bürsten-Höhenverstellung:** Stufenlos für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden.
- Der **Schiebegriff** kann je nach Körpergröße des Bedieners entweder mit dem ergonomisch abgewinkelten Griffbereich nach oben oder unten montiert werden – ohne Werkzeug.
- **Staubreduziertes Kehren:** 2 Spezialfilter und flexible Dichtlippen reduzieren die Staubentwicklung.
- Hochwertige langlebige Tellerbesen: **4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiß.**
- Platzsparende Lagerung

Technische Daten

Arbeitsprinzip	Turbo – Kehrsystem
Bürstenantrieb	Manuell
Kehrbreite	77 cm
Behältervolumen	50 Liter
Kehrleistung	3.000 m ² /h
Gewicht	14,6 kg

Anwendungsbereiche

Für den regelmäßigen professionellen Einsatz bei großen Flächen bis zu 1.000 m².
 Für Hausverwaltungen, Reinigungsdienstleister, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager und Fertigungshallen.

