



## 19" Serverschrank EasyRack "EV"

Ein Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank, unterstützt er effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks - komplett demontierbar.

### Lieferumfang / Ausstattung

- Grundgestell mit 19" Ebene vorne und hinten
  - Typ A** Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau) und perforierter Rücktüre
  - Typ B** Front- und Rücktüre perforiert
  - Türverschlüsse mit Schwenkhebel für 40 mm (PHZ) und Mehrpunktverriegelung
  - abnehmbare Seitenwände, verschließbar
  - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech
  - Sockel mit 4 Nivellierfüßen
  - Schraubenset M6 VE (50 Satz)
  - Schrank komplett geerdet
- Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau  
(auf Wunsch zweifarbig)

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	Bestellnummer	
				Typ A	Typ B
26 HE	600	1300	800	EV 26451	EV 26455
26 HE	600	1300	900	EV 26471	EV 26475
26 HE	600	1300	1000	EV 26481	EV 26485
26 HE	600	1300	1200	EV 264121	EV 264125
26 HE	800	1300	800	EV 26551	EV 26555
26 HE	800	1300	900	EV 26571	EV 26575
26 HE	800	1300	1000	EV 26581	EV 26585
26 HE	800	1300	1200	EV 265121	EV 265125
42 HE	600	2000	800	EV 42451	EV 42455
42 HE	600	2000	900	EV 42471	EV 42475
42 HE	600	2000	1000	EV 42481	EV 42485
42 HE	600	2000	1200	EV 424121	EV 424125
42 HE	800	2000	800	EV 42551	EV 42555
42 HE	800	2000	900	EV 42571	EV 42575
42 HE	800	2000	1000	EV 42581	EV 42585
42 HE	800	2000	1200	EV 425121	EV 425125
46 HE	600	2200	800	EV 46451	EV 46455
46 HE	600	2200	900	EV 46471	EV 46475
46 HE	600	2200	1000	EV 46481	EV 46485
46 HE	600	2200	1200	EV 464121	EV 464125
46 HE	800	2200	800	EV 46551	EV 46555
46 HE	800	2200	900	EV 46571	EV 46575
46 HE	800	2200	1000	EV 46581	EV 46585
46 HE	800	2200	1200	EV 465121	EV 465125

\* = ca. Höhe ohne Sockel