

Termékinformációk

03 05 160

Kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	03 05 160
EAN	4003773039518
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	222 g
Méret	160 x 46 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,1 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk