

## Termékinformációk

# 70 02 140

## Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám  | 70 02 140                  |
| EAN       | 4003773023098              |
| Fogó      | feketére foszfátózott      |
| Fej       | polírozva                  |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly      | 150 g                      |
| Méretek   | 140 x 54 x 19 mm           |
| Szabvány  | DIN ISO 5749               |
|           |                            |
|           |                            |

### Műszaki jellemzők

|   |          |
|---|----------|
| Lágy huzal vágási méret (átmérő)        | Ø 4,0 mm |
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,5 mm |
| Kemény huzal vágási méret (átmérő)      | Ø 1,8 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



