

Información sobre productos

70 07 180

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Con bisel
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

⚡ 1000 V 

Información general

Núm. de artículo	70 07 180
EAN	4003773018179
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	269 g
Dimensiones	180 x 62 x 30 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.