

Termékinformációk

71 41 200

KNIPEX CoBolt®

Kompakt csapszeg-vágók



- Precíziós vágóélekkel a puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Elvágja az olyan anyagokat, mint csapszegek, szegek, szegecsek stb. Ø 5,2 mm-ig
- Az emelőkar új konstrukciója következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett
- Vastagabb huzalok vágásának megkönnyítésére szolgáló üreggel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- 20°-os szögben hajlított fej egyoldalú kötlemessel és oldalvágással a süllyesztett vágáshoz, szabad területtel a megfogáshoz
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Altalános

Cikkszám	71 41 200
EAN	4003773066897
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	335 g
Méret	200 x 62 x 24 mm

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,6 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

