

Broszura informacyjna

71 41 200

KNIPEX CoBolt®

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie drutu o większej średnicy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Głównka odchylona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem z zagłębieniem do cięcia blisko powierzchni; dodatkowa przestrzeń dla wygodnego chwytu
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



| Ogólna | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 71 41 200 |
| EAN | 4003773066897 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 335 g |
| Wymiary | 200 x 62 x 24 mm |
| REACH | zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 6 mm |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 5,2 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 4,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 3,6 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

