

## Information produit

# 83 10 010

## Clé serre-tubes 90°

DIN 5234

- Modèle suédois
- Mâchoires coudées à 90°
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Réf.           | 83 10 010                |
| EAN            | 4003773014188            |
| Pince          | revêtement poudre, rouge |
| Poids          | 779 g                    |
| Dimensions     | 310 x 57 x 19 mm         |
| Norme          | DIN 5234                 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC  |
| conforme RoHS  | non applicable           |

### Attributs techniques

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Écartement                         | 42 mm      |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 1 5/8    |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 42 mm    |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 42 mm      |
| Diamètre intérieur en pouces       | Ø 1 pouces |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

