

Termékinformációk

83 30 030

Csőfogó S-pofa

DIN 5234

- Keskeny, S-alakú pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Hárompontos felfekvés a csőre, önszorító
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 30 030
EAN	4003773014164
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	4.366 g
Méret	680 x 87 x 31 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	100 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 4 3/4
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 120 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	120 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 3 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

