

## Broszura informacyjna

# 95 27 600

### Nożyce do kabli

Do obsługi dwoma rękoma

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Korzystne przełożenie dzięki dźwigni kolankowej
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Złącze skręcane z możliwością regulacji
- Wymienna główka tnąca
- Ramię: rura stalowa
- Główka noża: stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	95 27 600
EAN	4003773021797
Główka	polerowana
rękojeści	izolowane zanurzeniowo wg VDE
Waga	2.262 g
Wymiary	600 x 180 x 45 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	150 mm <sup>2</sup>
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
izolowane wg VDE	tak

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*