



Allgemeine Informationen

Materialnummer	32924
Type	Wandleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	sonstige / nicht zuordenbar

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	70
Artikel Breite (in mm)	290
Artikel Länge (in mm)	290
Nettogewicht (in kg)	0,84 Kilogramm

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	nickel-matt
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	weiss

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	LED tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	4X3,6W

Leuchtmittel 1

Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	11
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6



4X11 W 4X x 950lm

