


Bauer opvangbak

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 435 x
2650 x 1300 mm, met rooster, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag in RAL7005 muisgrijs

Artikelnummer: 139880



Bauer Opvangbak

Met 1000 l opvangvolume

opvangbak






- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 435 x 2650 x 1300 mm
- met rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7005 muisgrijs
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	kleur	muisgrijs // RAL7005
capaciteit	2 x IBC	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	435 mm	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
breedte	2650 mm	gewicht	226 kg
diepte	1300 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm