

persluchtkettinglier

draagvermogen 125 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging

Artikelnummer: 149455



Persluchtkettinglier

Draagvermogen 125 kg

persluchtkettinglier

- draagvermogen 125 kg
- aantal kettingbundels 1
- hefhoogte 3 m
- haakophanging
- maximale luchtdruk 6 bar
- bouwhoogte 305 mm
- voor Ex-zones IIA GD c T4/T5/T6

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kettinglier ophanging	haakophanging
hijswerktuigtype	persluchtkettinglier	aantal bundels	1 stuks
draagvermogen	125 kg	materiaal	aluminium
hefhoogte	3 m	bouwhoogte	305 mm
hefsnelheid met last	14 m/min	breedte	230 mm
hefsnelheid zonder last	19 m/min	certificering	voor Ex-zones IIA GD c T4/T5/T6
bediening heffing	handmatig/perslucht	gewicht	6,3 kg
luchtdruk max.	6 bar		

Gerelateerde Producten

149459



kettingzak voor persluchtkettinglier, voor maximaal 12 m lange ketting, in rood

149460



kettingzak voor persluchtkettinglier, voor maximaal 20 m lange ketting, in rood