

Rollcart sledesteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 300 x 225 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158306



Rollcart Steekwagen met sleden

Draagvermogen 250 kg

sledesteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- hoogte x breedte 1300 x 530 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	ja
type kar	sledesteekwagen	banden	lucht
draagvermogen	250 kg	wiellager	wiellager
breedte schep	300 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	225 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	640 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	14 kg

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar