

Rollcart Steekkar

draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm, constructie van staal (gelast), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158319



Rollcart Steekkar

Draagvermogen 250 kg

Steekkar

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	Steekkar	banden	TPE
draagvermogen	250 kg	wiellager	wiellager
breedte schep	450 mm	wiel-ø	250 mm
diepte schep	150 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1150 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	440 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	20,5 kg
ladingbeveiliging	rubber op steekplaat en bomen		