

## Lacont container voor gevaarlijke stoffen

met isolatie van minerale wol,  
Geschikt voor aquatoxische stoffen,  
voor opslag buiten, hoogte x  
breedte x diepte 2385 x 2075 x 5075  
mm, bodemopvangbak met 1300 l  
opvangvolume, constructie van  
staal gelakt in RAL 5015  
hemelsblauw



Artikelnummer: 200422



## Lacont Geïsoleerde container voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- met isolatie van minerale wol
- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 2075 x 5075 mm
- geïsoleerde bodemopvangbak met rooster
- bodemopvangbak met 1300 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



### Technische details



opslagtype gevaarlijke stoffen	container	type deur	dubbele vleugel deur
type container	container voor gevaarlijke	breedte deur	1950 mm

	stoffen		
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	oppervlak	gelakt
hoogte	2385 mm	kleur	blauw // RAL 5015
breedte	2075 mm	materiaal rooster	staal
diepte	5075 mm	oppervlak rooster	verzinkt
container uitrusting	geïsoleerde bodemopvangbak met rooster	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
opvangvolume vloeropvangbak	1300 l	levering	voorgemonteerd
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	lossen per kraan/vorkheftruck	no ja
isolatie	isolatie van minerale wol	gewicht	1690 kg

## Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
200431		isolatie voor container voor gevaarlijke stoffen, voor container breedte x diepte 2070 x 5075 mm
522750		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2/230 kW/V
522751		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 3/230 kW/V
522752		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2x2/230 kW/V
522754		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 2/230 kW/V
522755		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 3/230 kW/V
522756		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 5/400 kW/V
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage