

**KERN**


## balance de table

non étalonnable, plateforme en plastique, Ø 150 mm, plage de pesage entre 0 et 5,2 kg, Lisibilité par incréments de 5 g

Numéro d'article: 208523



**KERN**



## KERN Balance de table compacte

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance de table

- non étalonnable
- plateforme en plastique, Ø 150 mm
- plage de pesage entre 0 et 5,2 kg
- Lisibilité par incréments de 5 g
- hauteur x largeur x profondeur 39 x 170 x 240 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
- À poser sur la table

## Détails techniques





|                 |                  |                    |              |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| type de balance | balance de table | équipement balance | Affichage LC |
| étalonnable     | non              | hauteur            | 39 mm        |

|                         |   |                                 |        |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------|
| matériau de plateforme  | plastique   | largeur                         | 170 mm |
| diamètre de plateforme  | 150 mm  | profondeur                      | 240 mm |
| plage de pesage         | 0-5,2 kg  | fonction de comptage des pièces | non    |
| lisibilité              | 5 g   | étalonnage                      | oui    |
| balance fonctions       | réglage (CAL),<br>étalonnage, Auto-Off              | installation                    | table  |
| indice de protection IP | 00 : pas de protection<br>contre la poussière/l'eau | Poids                           | 0,7 kg |
| alimentation            | fonctionnement avec<br>batterie                     |                                 |        |

## Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 208524 | Adaptateur secteur 230V/50 Hz pour balance de table |
|--------|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |    | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 407892 |   | armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair  |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir  |
| 528957 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris   |