

## Vetter garderobe voor aanslagmiddel AG2000KS

hoogte x breedte x diepte 1830 x 1890 x 900 mm, 12 dubbele haak, draagvermogen 1000 kg, per haak max. 75 kg, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 213793



## Vetter Garderobe voor aanslagmiddel AG2000KS






garderobe voor aanslagmiddel

- hoogte x breedte x diepte 1830 x 1890 x 900 mm
- 12 dubbele haak
- draagvermogen 1000 kg, per haak max. 75 kg
- van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 voeten
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

|                        |                              |           |                       |
|------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| hijswerktuig           | aanslagmiddel                | diepte    | 900 mm                |
| aanslagmiddel          | garderobe voor aanslagmiddel | onderbouw | 4 voeten              |
| draagvermogen          | 1000 kg                      | materiaal | staal                 |
| draagvermogen per haak | 75 kg                        | oppervlak | gelakt                |
| haken aantal           | 12 stuks                     | kleur     | lichtgrijs // RAL7035 |
| haaktype               | dubbele haak                 | levering  | gedemonteerd          |
| hoogte                 | 1830 mm                      | gewicht   | 90 kg                 |
| breedte                | 1890 mm                      |           |                       |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221159 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding                             |
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat  |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof  |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |