

hofe doorloopstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 1327 mm, vaklast 200 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, standers met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228398



hofe
REGALSYSTEME



hofe Stromingsrek

Basisveld

doorloopstelling - grondveld

- ideaal voor ergonomisch werken met minder krachtsinspanning. goederen komen automatisch bij de medewerker aan, het uitname- en zoekpad vervalt, fouten door verkeerde uitnames nemen af en de uitname kan onafhankelijk van de opslag plaatsvinden. geschikt voor alle baktypes en dozen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 1327 mm
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 1200 mm
- 4 niveau(s) met elk 4 paar rollenrails, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 3 - 4 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde
- niveaus met 5 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen en afgeronde traversen voor behoedzame uitname. dankzij het horizontaal verstelbare raster van

6 mm is de kanaalbreedte flexibel aan te passen aan de betreffende goederen

- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	5 geleiderails, afgeronde traversen
stellingtype	doorloopstelling	legborden / schappen functie	horizontaal verstelbaar raster (6 mm)
geschikt voor (product/materiaal)	bak, doos	kanteling	3-4 °
geschikt voor (gebruik)	'goederen naar de man'- principe	dekvloer	nee
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	grondveld	vakbreedte	1300 mm
materiaal	staal	vakdiepte	1200 mm
hoogte	2000 mm	gebruik	tweezijdig
breedte	1360 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	1327 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	4 paar rollenrails	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	95,6136 kg

Gerelateerde Producten

228396		doorloopstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 1327 mm, vaklast 200 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
228400		profiel met normale rollen voor doorloopstelling, breedte x diepte 1300 x 1200 mm, uitgerust met 5 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen en afgeronde traversen voor behoedzame uitname, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228402		profiel met normale rollen voor doorloopstelling, diepte 1210 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228404		geleidersrail, voor doorloopstelling, diepte 1200 mm
228405		remplaat voor doorloopstelling, voor 33 of 55 mm deling, van staal
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit