

## opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 870 x  
1280 x 1660 mm, Gemaakt met  
rooster van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



**5** YEARS  
WARRANTY

Artikelnummer: 235742

### opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 870 x 1280 x 1660 mm
- draagvermogen 2000 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	IBC-station	draagvermogen	2000 kg
type opvangbak	opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	rooster

capaciteit	1 x IBC	materiaal rooster	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	oppervlak rooster	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	ja
hoogte	870 mm	garantie	5 jaar
breedte	1280 mm	gewicht	115 kg
diepte	1660 mm		

## Gerelateerde Producten

235752		dekselopener, Binnendiameter 170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
235753		dekselopener, Binnendiameter 250 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag