

benne basculante

hauteur x longueur x largeur 760 x 1530 x 1080 mm, capacité 0,5 m³, force 500 kg, en gris, soubassement roulettes et fourreaux de fourche



Numéro d'article: 236168



benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 760 x 1530 x 1080 mm
- hauteur d'arête de renversement 685 mm
- capacité 0,5 m³
- force 500 kg
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- avec vérins pneumatiques spéciaux comme sécurité antibasculement
- avec crochet pour chaîne de sécurité et câble de déverrouillage
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en gris
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- poids 136 kg

Détails techniques

type de récipient benne basculante

soubassement plein

capacité	0,5 m ³	fonction de basculement	manuel
hauteur	760 mm	sécurité antibasculement	vérins pneumatiques spéciaux
longueur	1530 mm	soubassement	roulettes et fourreaux de fourche
largeur	1080 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
charge	500 kg	équipement bac	crochet pour chaîne de sécurité et câble de déverrouillage
Hauteur de l'arête de renversement	685 mm	couleur	gris
matériau	polyéthylène	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
propriété matériau	étanche aux liquides	Poids	136 kg
structure de cloison	plein		