

Cascoo bokwiel

draagvermogen 1000 kg, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met dubbel kogellager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243435



bokwiel

- draagvermogen 1000 kg
- met polyamide-banden
- diameter 200 mm
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- naaf met dubbel kogellager
- velg van polyamide
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	dubbel kogellager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	1000 kg	rem	zonder
banden	polyamide	afstand schroefgat	105x84/76 mm
wiel-ø	200 mm	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
materiaal velg	polyamide	gewicht	2,679 kg

