

## Krause ladderset

### STABILO® Professional

set bestaande uit: onder-,  
bovendeel, trap eenzijdig, 7 treden  
met R13-laag, balklengte 2,8 m, van  
aluminium

Artikelnummer: 244202



### ladderset




- set bestaande uit: onder-, bovendee
- trap eenzijdig
- 7 treden met R13-laag
- standhoogte 1,6 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,6 m
- balklengte 2,8 m
- diepte trede 0 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming

- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetsdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 0 kg
- gewicht 9,4 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten
laddertype	ladderset	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
set bestaand uit	onder-, bovendeel	belastbaar tot	0 kg
materiaal	aluminium	onderbouw	Tweecomponenten voetsdoppen
lengte paal	2,8 m	gebruik	eenzijdig
standhoogte	1,6 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	3,6 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	7	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	certificering	TÜV getest
diepte trede	0 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
hoogte	2650 mm	garantie	10 jaar
ladder uitvoering	tweedelig	gewicht	9,4 kg
ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming		

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen