

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 550 kg, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502867



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 550 kg
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 50 mm

### Technische details


transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	170 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	550 kg	naafboorgat	20 mm

banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	50 mm
materiaal velg	gietijzer	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	5,06 kg
rem	zonder		

## Gerelateerde Producten

502893		wiel, draagvermogen 550 kg, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van gietijzer
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken