

Bauer

Kiepwagen voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm, inhoud 0,6 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 518643



Bauer Kiepwagen voor spaanders

met vorkslaffen

Kiepwagen voor spaanders

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm
- hoogte stortkant 830 mm
- inhoud 0,6 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 152 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- met met geperforeerd element
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versterking

- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorkslaffen	170 mm
inhoud	0,6 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1220 mm	kraan	ja
lengte	1395 mm	stapelbaar	nee
breedte	1070 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	830 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	verzinkt
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	verzinkt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaaldikte opvangbak	2 mm	type deksel	klapdeksel
stabiliteit / versterking / vers	ijzeren versterking	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kantelfunctie	handmatig	banden	Massief rubber
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	diameter wiel	250 mm
gelijkvloerse leging	ja	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderrijdbaar	ja	bak uitrusting	met geperforeerd element
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	152 kg
hoogte vorkslaffen	55 mm		

Gerelateerde Producten

500415



tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,6 m³, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs