

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm, inhoud 0,15 m³, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 525135

Bauer Kiepbak

met afrolautomaat

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm
- inhoud 0,15 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 70 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 170 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorkslaffen

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| baktype | kiepbak | onderbouw | vorksloffen |
| inhoud | 0,15 m³ | hoogte vorksloffen | 80 mm |
| hoogte | 540 mm | breedte vorksloffen | 200 mm |
| lengte | 960 mm | afstand vorkkokers | 170 mm |
| breedte | 640 mm | inrijdbreedte | 170 mm |
| draagvermogen | 750 kg | kraan | nee |
| bouwwijze | lage bouwvorm | veiligheidsuitrusting bak | beveiligingsketting |
| materiaal | staal | stapelbaar | nee |
| materiaal verwerking | gelast | nestbaar | nee |
| materiaaldikte opvangbak | 3 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom | oppervlak | gelakt |
| kantelfunctie | handmatig | kleur | blauw // RAL 5012 |
| uitvoering met kantelfunctie | afrolautomaat | kleur uitvoering | blauw // RAL 5012 |
| terugzwenkfunctie | zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt | plafond | nee |
| kantelbeveiliging | Kantelbeveiliging automatisch | gewicht | 70 kg |
| onderrijdbaar | ja | | |

Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs