

vlaggenmast

hoogte boven de grond 9 m,
diameter 100 mm, met
telescopische draaidraagarm,
lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik
360 °, hijsen boven binnenliggende
kabelgeleiding, inrichting afsluitbaar,
van aluminium zilverkleurig
geëloxeerd, voor insteken met
grondplug

Artikelnummer: 532731



Vlaggenmast

met draagarm

vlaggenmast

- hoogte boven de grond 9 m
- diameter 100 mm
- met telescopische draaidraagarm, lengte 1000 - 1500 mm, zwenkbereik 360 °
- hijsen boven binnenliggende kabelgeleiding, inrichting afsluitbaar
- van aluminium zilverkleurig geëloxeerd
- voor insteken met grondplug

Technische details

buitenopstelling	vlaggenmast	draagarm zwenkbereik	360 °
materiaal	aluminium	draagarm lengte	1000-1500 mm
hoogte	9 m	afsluitbaar	ja

diameter	100 mm	oppervlak	zilverkleurig geëloxeerd
hijsmechaniek	binnenliggende kabelgeleiding	bevestigingstype	voor insteken
hijsmechanisme uitvoering	afsluitbaar	gewicht	32,03 kg
draagarm	telescopische draaidraagarm		

Dit past ook bij ...

149294		bordendrager voor parkeerplaatsbord, voor directe wandbevestiging, hoogte 122 mm
508442		paal voor parkeerplaatsbord, om op te stellen, hoogte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508443		bevestigingsset voor paal, set bestaande uit: 4 schroeven, pluggen en onderleggingen
567219		paal voor parkeerplaatsbord, openslaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
699832		parkeerplaatsbord, "P" + tekst naar keuze 20 tekens, wandbord, van kunststof, hoogte x breedte 400 x 250 mm