

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714674



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	128 mm
draagvermogen	70 kg	naaflengte	39 mm

banden	massief rubber	naafboorgat	12 mm
wiel-ø	100 mm	wielbreedte	30 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	33 mm
wiellager	glijlager	loopvlak eigenschap	niet-strepend
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	gat achterkant ø	12,2 mm
bevestigingselement	ruggat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
ruggat	12,2 mm	gewicht	0,55 kg
materiaal behuizing	staal		

Gerelateerde Producten

714787		wiel, draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken