



## Lampe de poche LED rechargeable Future T600FRB

Lampe de poche de grande qualité en aluminium pour une utilisation professionnelle

- en aluminium de grande qualité, indice de protection : IPX4
- source d'énergie changeable - la lampe peut s'utiliser avec des piles jetables ou une pile rechargeable Li-ion
- mise au point en continu en faisant coulisser la tête de la lampe pour obtenir un point de lumière précis puis un flux de lumière homogène
- gros interrupteur marche/arrêt et surface très adhérente pour un confort d'utilisation maximal même avec des gants, idéal pour une utilisation à une main
- indicateur du niveau de charge de la batterie intégré dans le bouton
- connecteur USB intégré pour un chargement direct
- **contenu de la livraison** : lampe de poche, pile rechargeable Li-Ion 18650, clip de ceinture & 3x piles micro AAA

### Détails techniques :

- flux lumineux : 620 lm (100%), 260 lm (25%), 70 lm (10%)
- portée lumineuse : jusqu'à 165 m
- durée d'éclairage env. 3 h (100%), env. 7,5 h (25%), env. 27 h (10%)
- luminosité : 6.500 lux
- puissance d'éclairage : 10 watts
- modes d'éclairage : 100% / 25% / 10% de luminosité, fonctions stroboscope et SOS
- dimensions : diamètre : 35 mm x longueur : 123 mm

### Adapté pour :

- personnel de sécurité
- particuliers



Lampe de poche LED rechargeable Future T600FRB

Lampe de poche LED rechargeable Future T600FRB, focalisation en continu

Produit	Portée	Flux lumineux	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe de poche LED rechargeable Future T600FRB	165 m	620 lumens	noir	1600-0268	18006356