

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243486

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,27 kg