

C+P

## PSA-Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm, 2 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange

Artikelnummer: 261331

Classic+



### PSA-Spind



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm
- 2 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken, oberhalb ein durchgehender Hutboden über je 2 Abteile
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet

- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                  |                       |                     |   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| geeignet für (Anwendung)         | Schwarz-Weiß-Trennung | Schrank Ausstattung | PSA-Fach, Kleiderstange, 3 Haken            |
| Möbeltyp                         | Schrank               | Hutboden            | ja  |
| Schranktyp                       | Spind                 | Kleiderstange       | ja  |
| Abteile                          | 2 Stück               | Kleiderhaken Anzahl | 6 Stück                                     |
| Doppelstöckig                    | nein                  | Sitzbanktyp         | ohne  |
| Höhe                             | 1950 mm               | Türtyp              | Doppel-Flügeltür mit Belüftung              |
| Breite                           | 600 mm                | Schließfunktion     | 2 Abteile/Person                            |
| Tiefe                            | 500 mm                | Tür Ausführung      | einschlagend, innenliegende Drehbolzen      |
| Abteillbreite                    | 300 mm                | Türanschlag         | beidseitig                                  |
| Unterbau                         | Sockel                | Türöffnungswinkel   | 110 °                                       |
| Höhe Unterbau                    | 100 mm                | Schließsystem       | Drehriegelschloss                           |
| abschließbar                     | ja                    | für Bügelstärke     | 6-8 mm                                      |
| Material                         | Stahl                 | Belüftung           | Korpus und Front                            |
| Material Verarbeitung            | verschweißt           | Aufstellung/Montage | Wand  |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben      | Anlieferung         | fertig montiert                             |
| Farbe Korpus                     | lichtgrau // RAL7035  | Garantie            | 10 Jahre                                    |
| Farbe Front                      | reinorange // RAL2004 | Norm                | Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt |
| Oberfläche Korpus                | einbrennlackiert      | Türdämpfung         | ja  |
| Oberfläche Front                 | einbrennlackiert      | Gewicht             | 36,7 kg                                     |
| Farbe Unterbau                   | lichtgrau // RAL7035  |                     |   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 271455 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 272041 |  | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                           |

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 272046 |   | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung   |
| 272050 |   | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl  |
| 272051 |   | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas  |
| 272052 |   | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz  |
| 272054 |   | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff   |
| 272059 | .  | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion, ohne Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272060 | .  | Hauptschlüssel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 272061 | .  | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion mit Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 272062 | .  | Hauptschlüssel mit Sicherungsschein, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                              |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl  |