

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 28 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988556



### BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 125 x 28 mm
- Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	Doppelstopp
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein

Traglast	70 kg	Höhe	158 mm
Bereifung	TPE	Breite Rad	28 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Ausladung	35 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	76 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	70 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	60x50 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	8,3 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,65 kg

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen